


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad De Alimentación Kt 4X800Al Er N3

KTA0800ER43

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Canal de alimentación de codos plano
Nombre Corto Del Dispositivo	KTA
Aplicación Del Dispositivo	Longitud del alimentador
Alimentación	Transformador inmerso en aceite Tablero de conmutadores
Material	Aluminio
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	800 A a 35 °C
Posición De Polo De Neutro	Abajo
Tipo De Cambio De Dirección	dirección 1: de canto para izquierda
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Version estandar
Equipo Suministrado	Unidad de trunking

Complementario

Material De Carcasa	Película de poliéster
Material De Contactos	Cobre
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	31 kA
Corriente De Resistencia De Pi	64 kA
Campo Magnético Irradiado	0,4 µT
Límite De Tensión Térmica	961000 kA².s
Thdi	0...15 % 800 A 15...33 % 1000 A 33...100 % 1250 A
Maximum Voltage Drop	<0,0083 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0081 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0076 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0069 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Soporte De Montaje	Placa

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Polarity	3L + N + PE
Número De Salidas De Derivación	0
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Tipo De Dimensión	A medida
Paso Interpolar	80...250 mm
Profundidad	230 mm
Altura	dirección 1: 200...534 mm
Longitud	dirección 2: 300 mm
Color	Blanco (RAL 9001)
Carga Lineal	13 kg/m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100% de En) 35...40 °C (97% de En) 40...45 °C (93% de In) 45...50 °C (90% de En) 50...55 °C (86% de En)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	80,0 cm
Paquete 1 Ancho	95,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,0 cm
Paquete 1 Peso	26,4 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Sin Pvc

✓ Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil