


Ficha técnica del producto

Especificaciones



2-2,5M 4000A 3L+N+Pe, Incluye
Kta4000Ya4



KTA4000ET42C

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Canalizaciones prefabricadas
Descrip. B. Distrib.	Longitud de transporte
Nombre Corto Del Dispositivo	KTA
Aplicación Del Dispositivo	Longitud del alimentador
Material	Aluminio
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	4000 A a 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Número De Salidas De Derivación	0
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Version estandar
Longitud	2001...2500 mm
Equipo Suministrado	Unidad de unión Unidad de trunking

Complementario

Material De Carcasa	Película de poliéster
Material De Contactos	Cobre
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	90 kA
Corriente De Resistencia De Pi	198 kA
Campo Magnético Irradiado	3 µT
Límite De Tensión Térmica	8100000 kA².s
Thdi	0...15 % 4000 A
Maximum Voltage Drop	<0,0015 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0016 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0015 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0015 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
Tipo De Montaje	Por gancho

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Soporte De Montaje	Colgante Brazo en voladizo
Orientación	Horizontal Vertical
Posición De Polo De Neutro	Derecha
Estándares	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tipo De Dimensión	A medida
Ancho	146 mm
Altura	434 mm
Color	Blanco (RAL 9001)
Carga Lineal	45 kg/m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100% de En) 35...40 °C (97% de En) 40...45 °C (93% de In) 45...50 °C (90% de En) 50...55 °C (86% de En)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1102,36 cm
Paquete 1 Ancho	14,6 cm
Paquete 1 Longitud	250,0 cm
Paquete 1 Peso	118,125 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil