Ficha técnica del producto

Especificaciones

Int.Lataireaire36W/K 230V50/60Hz

NSYCEA36

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CE
Tipo De Producto O Componente	Intercambiador aire aire
Mounting Type	Lados del recinto
Potencia De Enfriamiento	36 W Potencia es igual a potencia específica por DeltaT (Tex.t-Tint.)

Complementario

Flow Rate	Circuito externo: 570 m3/h Circuito interno: 570 m3/h
Tipo De Control	Termostato
Rango De Ajuste De Temperatura	5…60 °C
Temperatura Ambiente	Fuera de la carcasa: 5…55 °C
Nature Of The Fluid	Aire
Tensión De Entrada	230 V 50/60 Hz
[In] Corriente Nominal	0,7 A
Consumo De Potencia En W	160 W
Altura	Externo: 771 mm
Anchura	Externo: 316 mm
Profundidad	Externo: 103 mm
Peso Del Producto	10 kg
Noise Level	62 dB conforme a EN / ISO 3746
Tipo De Protección	Protección térmica: T 1 A
Material	Acero
Color	Gris (RAL 7035)

Entorno

Grado De Protección Ip	IP2xC (IP externa) IP55 (IP interno)
Certificaciones De Producto	CE
Directivas	2006/95 / CE - Directiva de baja tensión 2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética 2006/42 / CE - Máquinas

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	EN 60204-1 EN/ISO 12101 EN 60335-2-40 EN 60335-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,3 cm
Paquete 1 Ancho	31,6 cm
Paquete 1 Longitud	77,1 cm
Paquete 1 Peso	10,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	109,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	183,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >

Transparencia RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc	
Sin Metales Pesados Tóxicos	
Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil