

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SENSOR PRES EMB P/TECHO 3H

PRM134

Certificado: NCC T02047 - NET CONNECTION

Principal

Range Of Product	FLEX
Tipo De Producto O Componente	Detector de presencia
Color	Blanco (RAL 9003)
Color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Montaje De Dispositivo	Techo
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Equipo Suministrado	Suministrado con garras
Modo De Fijación	Por ganchos
Tipo De Paquete	Caja
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Área De Detección	12 m de radio (altura del techo 2,5 m)
Ángulo De Detección	130° vertical
Ajuste De Intensidad De Luz	10...1000 lux
Configuración De Cableado	3-hilos
Temporizado	30 s
Tipo De Carga	Lámpara incandescente 0 ... 500 W a 127 V CA0,9 Lámpara incandescente 0 ... 1000 W a 220 V CA Lámparas halógenas 0 ... 500 W a 127 V CA0,9 Lámparas halógenas 0 ... 1000 W a 220 V CA0,9 Lámpara dicroica 0 ... 500 W a 127 V CA Lámpara dicroica 0 ... 1000 W a 220 V CA Fluorescent lamp with electronic ballast 0 ... 150 W a 127 V CA Fluorescent lamp with electronic ballast 0 ... 250 W a 220 V CA Lámpara fluorescente compacta 0 ... 150 W a 127 V CA Lámpara fluorescente compacta 0 ... 250 W a 220 V CA Lámpara led 0...100 W a 127 V CA Lámpara led 0...200 W a 220 V CA Motor 0 ... 150 W a 127 V CA Motor 0 ... 150 W a 220 V CA Ventilador 0 ... 150 W a 127 V CA Ventilador 0 ... 150 W a 220 V CA
Corriente Nominal	5 A
Tensión Asignada De Empleo	90 ... 230 V CA 50...60 Hz
Tipo De Protección	Protección de fusible

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Número De Terminales	3 cable
Capacidad De Conexión De Sujeción	1 x 0,5...1 x 1,5 mm² para sólido cable(s) 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² para con filamentos cable(s) 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² para flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm²
Longitud De Pelado De Cable	7 mm
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno): chasis PA6: embutido PC (policarbonato) GF10: cubierta técnica PA (poliamida) 6 GF20 FR: monobloque
Factor De Desclasificación	Con reducción de potencia de 5 W por ° C por encima de 25 ° C
Altura De Montado	2,4 m
Altura	120,0 mm
Ancho	120,0 mm
Profundidad	65,0 mm
Fondo Empotrado	48 mm
Peso Del Producto	0,1188 kg
Certificaciones	S
Protección Ik (Tabular)	IK04
Grado De Protección Ip	IP20
Color	Blanco

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,2 cm
Paquete 1 Ancho	20,3 cm
Paquete 1 Longitud	25,9 cm
Paquete 1 Peso	0,075 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil