

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Armonía Relé De Tiempo Modular 8 A 2 Co 0.05 S ... 300 H En Retraso Y Desactivación 24 ... 240 V Ac Dc Dc

RE22R2ACMR

Principal

Gama De Producto	Relés temporizadores Harmony
Tipo De Producto O Componente	Relé de función única
Tipo De Salida Digital	Relé
Nombre Corto Del Dispositivo	RE22
Corriente De Salida Nominal	8 A

Complementario

Tipo De Contactos Y Composición	1 C/O cont. tempor., sin cadmio 1 C/O cotacto instantáneo o temporiz., sin cadmio
Tipo De Tiempo De Retraso	Retardo a la conexión y a la desconexión
Rango De Retardo De Tiempo	3...30 h 30...300 h 0.05...1 s 30...300 s 0.3...3 s 10...100 s 1...10 s 3...30 min 30...300 min 3...30 s
Tipo De Control	Mando giratorio Botón de diagnóstico
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 ... 240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Tensión De Entrada De Liberación	<= 2,4 V
Rango De Tensiones	0,85...1,1 Us
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz +/- 5 %
Conexiones - Terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,5 ... 1 x 3,3 mm² (AWG 20 ... AWG 12) sólido sin extremo de cable Termin. tornillo, 2 x 0,5 ... 2 x 2,5 mm² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Termin. tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24 ... AWG 16) flexible con extr. cable
Par De Apriete	0,6...1 N.m conforme a IEC 60947-1
Material De Carcasa	Autoextinguible
Precisión De Repetición	+/- 0,5% conforme a IEC 61812-1
Variación De Temperatura	+/- 0,05 %/°C
Variación De Tensión	+/-0.2 %/V
Precisión Ajuste De Temporización	+/- 10 % de escala completa a 25 °C conforme a IEC 61812-1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho De Pulso De La Señal De Control	100 ms con carga en paralelo 30 ms
Resistencia De Aislamiento	100 MOhm a 500 V CC conforme a IEC 60664-1
Tiempo De Recuperación	120 ms en desexcitación
Inmunidad A Microcortes	10 ms
Consumo	3 VA a 240 V CA
Consumo De Potencia En W	1,5 W a 240 V CC
Capacidad De Conmutación En Va	2000 VA
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA a 5 V CC
Corriente Conmutación Máxima	8 A
Tensión De Conmutación Máxima	250 V CA
Endurancia Eléctrica	100000 Ciclos, 8 A a 250 V, AC-1 100000 Ciclos, 2 A a 24 V, DC-1
Endurancia Mecánica	10000000 Ciclos
Tensión Nominal De Resistencia A Los Impulsos	5 kV para 1,2...50 µs conforme a IEC 60664-1
Retardo De Encendido	100 ms
Distancia De Desplazamiento	4 kV/3 conforme a IEC 60664-1
Categoría De Sobretensión	III conforme a IEC 60664-1
Datos De Fiabilidad De Seguridad	MTTFd = 251.1 years ((*)) B10d = 230000 ((*))
Posición De Montaje	Cualquier posición
Soporte De Montaje	Perfil DIN 35 mm conforme a IEC 60715
Led De Estado	Verde retroiluminación de LED (Fijo) para indicación del puntero de marcación Amarillo LED (Fijo) para relé de salida energizado Amarillo LED (parpadeo rápido) para sincronización en curso y relé de salida desenergizado Amarillo LED (parpadeo lento) para sincronización en curso y relé de salida energizado
Ancho	22,5 mm
Peso Del Producto	0,105 kg
Number Of Functions	1

Entorno

Resistencia Dieléctrica	2,5 kV para 1 mA/1 minuto a 50 Hz entre la salida de relé y la fuente de alimentación con aislamiento básico conforme a IEC 61812-1
Estándares	UL 508 IEC 61812-1
Directivas	2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética 2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
Certificaciones De Producto	RCM CCC CSA UL EAC CE GL
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Grado De Protección Ip	IP40 envolvente: conforming to IEC 60529 IP50 cara frontal: conforming to IEC 60529 IP20 terminales: conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Resistencia A Las Vibraciones	20 m/s² (f= 10...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	15 gn sin funcionamiento para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 5 gn en funcionamiento para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	95 % a 25...55 °C
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas - test level: 1 kV nivel 3 (clic conexión capacitivo) conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 1 kV nivel 3 (modo diferencial) conforming to IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 2 kV nivel 3 (modo común) conforming to IEC 61000-4-5 Descarga electrostática - test level: 6 kV nivel 3 (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Descarga electrostática - test level: 8 kV nivel 3 (descarga de aire) conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético - test level: 10 V/m nivel 3 (80 MHz ... 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Perturbaciones RF conducidas - test level: 10 V nivel 3 (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Oscilaciones rápidas - test level: 2 kV nivel 3 (contacto directo) conforming to IEC 61000-4-4 Inmunidad frente a microrupturas y caídas de tensión - test level: 0.3 (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11 Inmunidad frente a microrupturas y caídas de tensión - test level: 1 (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,2 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	2,6 cm
Paquete 1 Peso	108,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,775 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	640
Paquete 3 Altura	50,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	86,18 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar


 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs


Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Dimensions



Wiring Diagram




Technical Description

Function Ac: On-Delay & Off-Delay with Control Signal


Description

After energisation of power supply and energization of Y1 causes the timing period T to start.
At the end of this timing period, the output(s) R close(s).
When deenergization of Y1, the timing T starts.
At the end of this timing period T,the output(s) R revert(s) to its/their initial position.
The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").

Function: 1 Output



Function: 2 Outputs



Legend

-  Relay de-energised
-  Relay energised
-  Output open
-  Output closed

U -	Supply
T -	Timing period
R1/R2 -	2 timed outputs
R2 inst. -	The second output is instantaneous if the right position is selected
Y1 -	Retrigger / Restart control