

Ficha técnica del producto

Especificaciones



disyuntor EasyPact CVS100BS,
25 kA a 415 VCA, clasificación de
63 A, unidad de desconexión
termomagnética TM-D, 3 P 3d

LV510936

Discontinuado

Discontinuado el: 9 nov 2023

Principal

Gama	EasyPact
Nombre Del Producto	EasyPact CVS
Nombre Corto Del Dispositivo	CVS100BS
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	3P
Descripción Polos Protegidos	3D
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin
Corriente Nominal	63 A a 40 °C
Tipo De Red	CA
Idoneidad Para El Seccionamiento	Sí
Categoría De Empleo	A
[Lcu] Poder De Corte	25 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA Icu a 415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 kA Icu a 200/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA Icu a 380/400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Unidad De Control	TM-D
Tipo De Unidad De Control	Térmico-magnético
Corriente Derearme	63 A a 40 °C
Tipo De Protección	Prot.contra cortocirc.(inst.) Prot.cont. sobrec. (per.largo)

Complementario

[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Poder De Corte	BS
[Ics] Poder De Corte En Servicio	25 kA a 200/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 17 kA a 380/400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Endurancia Mecánica	13000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	4000 Ciclos 415 V In conforme a IEC 60947-2
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Rango De Ajustes De Protección Térmica	44,1...63 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Rearme	Regulable 'or' no regulable
Precisión De Rearme ±20%	0,7...1 x In
Tipo Ajuste Temporizac. Larga	Fijo
Tipo De Ajuste De Rearme Insta	Fijo
Li No Regulable	500 A
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Panel
Conexión Inferior	Panel
Conexiones - Terminales	Conexión de tornillo
Paso Interpolar	35 mm
Código De Compatibilidad	CVS100
Ancho	75 mm
Profundidad	60 mm
Altura	130 mm
Peso Del Producto	0,78 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-2
Certificaciones De Producto	GOST CCC CCS
Tipo De Protección Desc. Eléct.	Clase II
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Grado De Protección Ip	IP40
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	826,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	10,15 kg

Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	384
Paquete 3 Altura	80,0 cm
Paquete 3 Ancho	120,0 cm
Paquete 3 Longitud	384,0 cm
Paquete 3 Peso	299,52 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración de RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Perfil de circularidad