

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético EasyPact CVS 25kA TMD 3P 3d 125A

LV516322

Principal

Gama	EasyPact
Nombre Del Producto	EasyPact CVS
Nombre Corto Del Dispositivo	CVS160B
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	4P
Descripción Polos Protegidos	4D
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin
Corriente Nominal	125 A a 40 °C
Tipo De Red	CA
Categoría De Empleo	A
[Lcu] Poder De Corte	40 kA Icu a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Unidad De Control	TM-D
Tipo De Unidad De Control	Térmico-magnético
Corriente Derearme	125 A a 40 °C
Tipo De Protección	Prot.contra cortoc. (magnét.) Prot. contra sobrec. (térmica)

Complementario

[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Poder De Corte	B
[Ics] Poder De Corte En Servicio	15 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 40 kA a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Posición De Polo De Neutro	Izquierda
Endurancia Mecánica	25000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	12000 Ciclos 415 V In conforme a IEC 60947-2
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Rango De Ajustes De Protección Térmica	87,5...125 A
Ajuste Protección De Neutro	1 x Ir (4D)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Rearme	Regulable 'or' no regulable
Precisión De Rearme ±20%	0,7...1 x In
Tipo Ajuste Temporizac. Larga	Fijo
Tipo De Ajuste De Rearme Insta	Fijo
Li No Regulable	1250 A
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Panel
Conexión Inferior	Panel
Conexiones - Terminales	Conexión de tornillo
Paso Interpolar	35 mm
Código De Compatibilidad	CVS160
Ancho	140 mm
Profundidad	86 mm
Altura	161 mm
Peso Del Producto	1,9 kg

Entorno

Estándares	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certificaciones De Producto	GOST IEC
Tipo De Protección Desc. Eléct.	Clase II
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Grado De Protección Ip	IP40
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	19,500 cm
Paquete 1 Peso	2,257 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	21,196 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil