

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pack Xb4R Trans+Receptor Prog 24-240V

XB4RFA02

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4R
Tipo De Producto O Componente	Paquete inalámbrico y sin batería
Nombre Corto Del Dispositivo	XB4R
Material Del Cabezal	Metal
Frecuencia	2405 MHz para transmisor 2405 MHz para receptor
Clase De Emisión	5M00G7W
Tipo De Antena	Omnidireccional

Complementario

Tipo De Control	Botón inalámbrico y sin batería Ø 22 mm montado en el collar de fijación
Tipo De Receptor	Receptor programable (2 relés)
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 ... 240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Composición Del Kit	1 diámetro: 22 mm 1 push-button head diámetro: 22 mm 1 receiver ((*)) 1 set of caps 1 anillos de fijación 1 transmisor
Led De Estado	1 LED verde para energía CONECTADA 2 indicadores LED verde para relé ENCENDIDO 2 indicadores LED verde para modo de función 1 LED verde y amarillo para señal de recepción
Protocolo De Puerto De Comunicaciones	Zigbee conforme a IEEE 802.15.4
Consumo Máximo De Energía En W	1 mW
Número De Canales	1
Técnica De Modulación	O-QPSK
Ancho De Banda	5 MHz
Ganancia De La Antena	0 dBi
Escudo De Aislamiento	No
Código De Compatibilidad	XB4R
[Us] Tensión De Alimentación	24...240 V

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	GOST CCC CSA UL C-Tick
Marcado	CE
Estándares	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Acuerdo Radio	ANATEL FCC RSS ARIB T66 ICASA SRRC

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,200 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,800 cm
Paquete 1 Peso	250,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,459 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.


[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Esquemas de dimensiones

Receptor programable



Pulsador inalámbrico y sin batería: transmisor


Con pulsador de metal y sin tapa



e: grosor del panel de 1 a 6 mm (de 0,039 a 0,24 in)


Montaje y aislamiento

Distancias mínimas para el receptor



- (1) Variador
- (2) Alimentación o PLC

Montaje del receptor



Receptor programable

