

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PREVENTA P. EMERG. 7CIRC. 230VAC

XPSAR371144P

Discontinuo el: 9 nov 2023

Discontinuo

Principal

Gama De Producto	Automatiz. Preventa Safety
Tipo De Producto O Componente	Módulos seguridad Preventa
Nombre De Módulo De Seguridad	XPSAR
Aplicación Módulo Seguridad	Para control de parada emergencia, conmut y barrera fotoeléctrica de seguridad
Función De Módulo	Control de dispositivo movable Parada de emergencia con cableado de 2 canales de control de 2 contactos NC Cableado de 2 canales de control de parada de emergencia múltiple Cableado de 1 canales de control de parada de emergencia Control de protección móvil asociada a 2 conmutadores e inicio automático Control de equipo de protección electrosensitivo (ESPE)
Nivel De Seguridad	Can reach PL e/category 4 conforme a EN/ISO 13849-1 Puede alcanzar SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061
Datos De Fiabilidad De Seguridad	DC> 99% conforme a EN/ISO 13849-1 MTTFd = 277,8 años conforme a EN/ISO 13849-1 PFHd = 2,22E - 9 1 / h conforme a EN/IEC 62061
Tipo De Arranque	Configurable
Conexiones - Terminales	Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraible, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraible, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraible, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraible, 2 x 0,2...2 x 1 mm ² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraible, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraible, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraible, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble
Tipo De Salida	Apertura instantánea de relé, 7 NO, sin tens
Número De Circuitos Adicionales	2 NC + 4 salidas sólidas
Tensión De Alimentación	230 V AC - 15...10 % 24 V CC - 15...10 %

Complementario

Tiempo Sincronización Entre Entradas	100 ms
Frecuencia De Alimentación	50/60 Hz
Consumo De Energía En W	4 W CC
Consumo De Potencia En Va	9 VA AC
Tipo De Protección De Entrada	Interno, electrón

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Rango De Retardo De Tiempo	0...30 s
Tensión De Circuito De Control	24 V CC
1 Spacer	50 Ohm
Capacidad De Corte	360 VA sujeción AC-15 C300 salida de relé 3600 VA erup. AC-15 C300 salida de relé
Poder De Corte	20 mA a 24 V 2 A a 24 V (DC-13) tiempo constante: 50 ms para salida de relé
Corriente Térmica De Salida	10 A por relé para salida de relé
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	40 A
Capacidad De Fusible Asociado	10 A fundido rápido para salida de relé conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200 6 A gG o gL para salida de relé conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
Corriente Desalida Mínima	170 mA para salida de relé
Tensión Salida Mínima	17 V para salida de relé
Tiempo Máximo De Respuesta En Entrada Abierta	20 ms
Tensión Asignada De Aislamiento	300 V (grado de polución 2) conforme a IEC 60947-5-1 300 V (grado de polución 2) conforme a DIN VDE 0110 parte 1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV sobrevoltaje categoría III conforme a IEC 60947-5-1 4 kV sobrevoltaje categoría III conforme a DIN VDE 0110 parte 1
Señalización Local	4 LEDs
Consumo De Corriente	30 mA a 24 V CC en alimentación
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Peso Del Producto	0,4 kg

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1 EN 1088/ISO 14120 EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850
Certificaciones De Producto	CSA UL TÜV
Grado De Protección Ip	IP20 (terminales) conforme a EN/IEC 60529 IP40 (envolvente) conforme a EN/IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,4 cm
Paquete 1 Ancho	10,8 cm
Paquete 1 Longitud	12,6 cm
Paquete 1 Peso	717,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	12

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,356 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil