

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## ELEM LUM FIJO LED 24VCA/CC ROJO

XVBC2B4

### Principal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gama De Producto              | Harmony XVB Universal |
| Tipo De Producto O Componente | Banco de indicadores  |
| Tipo Unidad Banco Indicador   | Unidad iluminada      |
| Tipo Señalización             | Fijo                  |
| Diámetro De Montaje           | 70 mm                 |
| Nombre Del Componente         | XVBC                  |
| Material                      | Policarbonato         |
| Fuente De Luz                 | LED integral, Rojo    |
| Tipo De Bombilla              | LED protegido         |
| Tensión De Alimentación       | 24 V c.a./c.c.        |

### Complementario

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Estilo De Conjunto                                   | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades                         |
| Conexiones - Terminales                              | Conexión tornillo de estribo, <= 1 x 1.5 mm² con extr. cable |
| Tensión Asignada De Aislamiento                      | 250 V conforme a IEC 60947-1                                 |
| Límite Tensión Nominal                               | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1                       |
| Consumo De Corriente                                 | < 47 mA c.a./c.c.                                            |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                  |
| Anchura Global Cad                                   | 70 mm                                                        |
| Altura Global Cad                                    | 63 mm                                                        |
| Fondo Global Cad                                     | 70 mm                                                        |
| Peso Del Producto                                    | 0,15 kg                                                      |

### Entorno

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grado De Contaminación                 | 2                                       |
| Certificaciones De Producto            | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Estándares                             | EN/IEC 60947-5-1                        |
| Tratamiento De Protección              | TC                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                             |
| Temperatura Ambiente                   | -25...50 °C                             |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Protección Contra Descargas Eléctricas | Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140<br>Clase II en unidad base conforme a IEC 61140     |
| Grado De Protección Ip                         | IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529<br>IP66 en unidad base conforme a IEC 60529 |
| Grado De Protección Nema                       | Tipo 4X conforme a UL (interior)                                                                    |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 9,3 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 10 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 10 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 135 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 5,419 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 288       |
| Paquete 3 Altura                   | 80 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 80 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 60 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 53,084 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |