

Ficha técnica del producto

Especificaciones



BALIZA GIRATORIA LED 230VCA NARANJA

XVR13M05L

Principal

Gama De Producto	Harmony XVR
Tipo De Producto O Componente	Faro de espejo rotativo precableado
Señalización De Sonido	Sin
Nombre Corto Del Dispositivo	XVR
Diámetro De Montaje	130 mm
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 conforme a IEC 60529
Tensión De Alimentación	230 V CA
Fuente De Luz	LED de alta luminosidad, Ambar

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno): parte del cuerpo PC: globo
Anchura Global Cad	130 mm
Fondo Global Cad	130 mm
Peso Del Producto	0,99 kg
Marcado	CE
Montaje De Producto	Por 3 tornillos M6
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
Consumo De Corriente	22 mA
Frecuencia De Parpadeo	2,7 Hz
Capacidad De Conexión De La Abrazadera	1,25 mm²
Calibre Awg	AWG 19
Longitud De Cable	400 mm

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...50 °C
Tipo De Protección Contra Descargas Eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,500 cm
Paquete 1 Ancho	19,500 cm
Paquete 1 Longitud	26,500 cm
Paquete 1 Peso	1,340 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,102 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	45,668 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí


Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones

Baliza de espejo rotatoria

Dimensiones



Montaje y aislamiento

Baliza de espejo rotatoria

Orificio del panel

