

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CARTUCHO M241 2 E AN PACKAGING

TMC4PACK01

Discontinuado el: 8 feb 2024

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Modicon M241
Tipo De Producto O Componente	Cartucho de entrada analógico
Aplicación Específica De Producto	Embalaje
Compatibilidad Del Producto	Modicon M241C
Número De Entrada Analógica	2

Complementario

Tipo De Entrada Analógica	corriente 4...20 mA corriente 0...20 mA tensión 0...10 V
Resolución De Entrada Analógica	16 bits
Valor Lsb	1 mVtensión 0...10 V 2 µAcorriente 0...20 mA 2 µAcorriente 4...20 mA
Duración De Muestreo	10 ms
Error De Precisión Absoluto	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
Variación De Temperatura	+/- 0,006% FS / ° C
Precisión De Repetición	+/- 0,2% FS
Sin Linealidad	+/- 0.05% FS
Diafonía	80 dB
Tipo De Cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión Eléctrica	1 x 1.5 mm² 1 bornero de resorte con paso 3,81 mm ajuste para insumos y suministro
Distancia Máxima De Los Cables Entre Dispositivos	Cable blindado de par trenzado: <30 m para entrada
Aislamiento	Entre entrada y lógica interna a 500 V CC No aislados entre entradas
Límites Tensión Alimentación	20,4...28,8 V
Señalización Local	PWR: 1 LED (verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso Del Producto	0,055 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sobrecarga Continua Admitida	40 mA, tipo de entrada analógica: corriente 30 V, tipo de entrada analógica: tensión
Impedancia De Entrada	<= 250 Ohm corriente > = 1 MOhm tensión

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,56 cm
Paquete 1 Ancho	8,38 cm
Paquete 1 Longitud	11,18 cm
Paquete 1 Peso	0,07 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)
- ✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil