

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti9 CT40 Vorwahlschütz Modul mit Handbetätigung - 2NO - 25A - 230V AC

A9C15188

EAN Code: 3606489443665

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produktname	Acti9 CT40
Produkt- Oder Komponententyp	Schütz
Kurzbezeichnung Des Geräts	CT40
Geräteanwendung	Steuerkreis
Poles	2P
Nennbetriebsstrom Ie	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Zusammensetzung Des Polkontakts	2 S
Netzwerktyp	AC
Nutzungskategorie	AC-1 entspricht IEC 60947-4
Steuerungstyp	Fernsteuerung und manuelle Steuerung
[Uc] Steuerkreisspannung	230 V AC 50 Hz

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50 Hz
Max. Leistung	3 W bei 250 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Typ Des Steuersignals	Gewartet
Taktfrequenz	6 Schaltvorgänge/Minute 100 Schaltvorgänge/Tag
Lokale Signalisierung	Farbanzeige
Halteleistungsaufnahme In Va	3,8 VA
Anzugsleistung In Va	15 VA
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	87 mm
Breite	18 mm
Tiefe	66 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	120 g
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Zyklen IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anschlüsse - Klemmen	Stromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Drahtabisolierungslänge	10 mm
Produktkompatibilität	Keine Zusatzausrüstung
Kompatibilitätscode	CT

Montage

Normen	IEC 61095 EN 61095
Produktzertifizierungen	NF
Geräuschpegel	30 dB
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...60 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,5 cm
Vpe 1 Breite	7,2 cm
Vpe 1 Länge	9,2 cm
Vpe 1 Gewicht	138 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	8 cm
Vpe 2 Breite	9,9 cm
Vpe 2 Länge	23,3 cm
Vpe 2 Gewicht	892 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	54

Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	8,515 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich