

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Int 3P 20A Cdo.Negro Ip65 Caja Plastica

VBF0GE

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys VARIO
Nombre Corto Del Dispositivo	VBF
Aplicación Del Dispositivo	Mantenimiento preventivo
Tipo De Producto O Componente	Desconector conmutador encerrado
Nivel De Rendimiento	Alto rendimiento
Número De Polos	3P
Tipo De Control	Empuñadura
Color Empuñadura	Negro
Color Frontal Empuñadura	Negro
Cerradura Con Mango Giratorio	1 a 3 candados 4...8 mm

Complementario

Marcado	0 - 1
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
[Corriente Térmica Convencional Cerrada	20 A
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	14,5 A (AC-23A) a 400 V
Potencia Nominal Func. En W	7,5 kW a 400 V ("AC-23") 5,5 kW a 400 V (AC-3)
Clase De Servicio Intermitente	30
Capacidad De Producción (I Rms)	250 A a 400 V "AC-21A" 250 A a 400 V AC-22A 250 A a 400 V AC-23A
[Icm] Poder De Dierre De Cortocircuito	1 kA a 400 V en corriente de pico
[Icw] Corriente Nominal De Corta Duración Soportada Rms	300 A a 400 V 1 s
Rated Conditional Short-Circuit Current	10 kA a 400 V - fusible asociado 25 A aM 10 kA a 400 V - fusible asociado 25 A gG
Poder De Corte	200 A a 400 V ("AC-21A") 200 A a 400 V (AC-22A) 200 A a 400 V (AC-23A)
Endurancia Mecánica	100000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	100000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Características Ambientales	Entorno estándar
Adaptación Al Aislamiento	Sí
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo cable 10 mm² - rigidez de cable: sólido Conexión tornillo de estribo cable 6 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
Par De Apriete	2,1 N.m - on conexión tornillo de estribo
Resistencia Al Fuego	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Dimensión De La Placa Frontal Del Mango	60 x 60 mm
Altura	146 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	131 mm
Peso Del Producto	0,5 kg

Entorno

Estándares	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Tratamiento De Protección	TC
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a IEC 60529
Robustez Mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,700 cm
Paquete 1 Peso	470,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,760 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	56
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	40,580 kg

Garantía contractual

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas