

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EXLHOIST PACK INICIO BASICO MULTITENSION

XARSK8L12W

Principal

Gama De Producto	Harmony eXLhoist
Tipo De Producto O Componente	Estación de control
Nombre Corto Del Dispositivo	XARS
Tipo De Estación De Control	Inalámbrico
Aplicación Especifica De Producto	Manejo de materiales Aplicaciones de elevación
Número De Canales	50
Aplicación De Estación De Control	Función de parada: SIL 2 máximo (puede alcanzar PL d / categoría 3) conforme a IEC 62061 Función de parada: SIL 2 máximo (puede alcanzar PL d / categoría 3) conforme a ISO 13849-1 Función de parada emergencia: máximo SIL 3 (can reach PL e/category 4) conforme a IEC 62061 Función de parada emergencia: máximo SIL 3 (can reach PL e/category 4) conforme a ISO 13849-1 Función de movimiento: SIL 1 máximo (puede llegar a PL c / categoría 1) conforme a IEC 62061 Función de movimiento: SIL 1 máximo (puede llegar a PL c / categoría 1) conforme a ISO 13849-1 Función de protección del limitador: SIL 1 máximo (puede llegar a PL c / categoría 1) conforme a IEC 62061 Función de protección del limitador: SIL 1 máximo (puede llegar a PL c / categoría 1) conforme a ISO 13849-1

Complementario

Composición Del Kit	Cable Control remoto Cinturón de hombro Estación base Software de configuración
Distancia De Funcionamiento	100 m al aire libre
Entrada De Cable	Cable prensaestopa
Tipo De Red De Comunicación	Inalámbrico: bluetooth baja energía
Frecuencia De Transmisión	2,4 GHz

Entorno

Acuerdo Radio	SRRC ICASA FCC ARIB RSS ANATEL
Humedad Relativa	0...95 % a -20...45 °C almacenamiento

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad Electromagnética	Resistencia frente a descarga electrostática - test level: 4 kV clase B (en contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia frente a descarga electrostática - test level: 8 kV clase B (en aire) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia a los campos electromagnéticos radiados - test level: 10 V/m clase B conforming to IEC 61000-4-3
Normas	IEC 60204-1 la seguridad ISO 13849-1 la seguridad IEC 62061 la seguridad IEC 61508 la seguridad ISO 13850 la seguridad IEC 60204-32 aplicaciones de elevación ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC Parte 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 número 8 radio ARIB STD-T81 radio
Certificaciones	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,000 cm
Paquete 1 Ancho	28,500 cm
Paquete 1 Longitud	30,700 cm
Paquete 1 Peso	3,029 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	6,600 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
-------------------	---

Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
-------------------------	--

Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
------------------------	---

Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---