

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PILOTO LUM LED 24VCA/CC VERDE

XB5AVB3

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto
Nombre Corto Del Dispositivo	XB5
Material Del Bisel	Plástico gris oscuro
Material Anillo Fijación	Plástico
Tipo De Cabezal	Estándar
Diámetro De Montaje	22,5 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De	Redondo
Color De Tapa/Operario O Lente	Verde
Información Agregada Del Operador	Con lente liso
Fuente De Luz	LED universal
Base De Bombilla	LED integral
Color Fuente De Luz	Verde
Tensión De Alimentación	24 V c.a./c.c. a 50/60 Hz
Presentación Del Dispositivo	Producto completo

Complementario

Altura	42 mm
Ancho	30 mm
Profundidad	54 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0,038 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a IEC 60947-1 Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sin extremo de cable conforme a IEC 60947-1
Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV conforme a IEC 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
Puente Gcr	XB5AVCUST03
Código De Compatibilidad	XB5

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Límites De Tensión De Alimentación	19,2...30 V CC 21,6...26,4 V CA
Consumo De Corriente	18 mA
Duración	100000 h A tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV conforme a IEC 61000-4-5

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II conforme a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 conforme a IEC 60529 IP69 conforme a IEC 60529 IP69K conforme a ISO 20653
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK05 conforming to IEC 50102
Normas	UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f= 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn (duración = 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 30 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática - test level: 6 kV (En contacto (en piezas metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2 Descarga electrostática - test level: 8 kV (En aire libre (en piezas aislantes)) conforming to IEC 61000-4-2 Emisión electromagnética clase B conforming to IEC 55011
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
Emisión Electromagnética	Clase B conforme a IEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	35,300 g

Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	150
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,680 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	53,440 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.