

Produktdatenblatt

Spezifikationen



EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW-T2 Schlüssel

EVb1A22P2KI

⚠ Eingestellt am: 30.06.2023

⚠ Der Service wird eingestellt am: 31.12.2028

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480935206

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Smart Wallbox
Produkt- Oder Komponententyp	Ladestation
Kurzbezeichnung Des Geräts	EVb1
Beschreibung Der Pole	3P + N für Stromkreis 1P + N für Stromkreis
Montagemodus	Wandmontage Sockelfassung
Angebotstyp	Standard
Bemessungsbetriebsspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Max. Leistung	22 kW 32 A 380 - 415 V 7,4 kW 32 A 222 - 240 V
Authentifizierungssystem	Schlüsselschalter

Zusatzmerkmale

Steckdosenummer	1
Ausgangstyp	Rechts Seite T2 Steckdose / versilberte Kontakte
Erdungssystem	TT IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz TN-S
Anzahl Der Eingänge	6
Steckertyp	RS485 für Messung Modbus 3 RJ45 für Ethernet LAN-Anschluss
Eingangstyp	Binär für Ladeleistungsreduzierung Schließkontakt Binär für verzögerte Aufladung Schließkontakt
Betätigungsart	kann dezentral gesteuert werden 1 mehrfarbig Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop
Lokale Signalisierung	1 mehrfarbig LED, Funktion: Ladestatus
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6
Konfiguration / Architektur	Inselbetrieb Clusterarchitektur
Betrieb Und Wartung	Ladestatus Lademanagement Diagnosefähigkeit
Webserver	Embedded

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Ethernet-Service	Konfiguration via Webserver
Höhe	480 mm
Breite	331 mm
Tiefe	170 mm

Montage

Normen	IEC 61851-22 IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62196-1
Produktzertifizierungen	CE CB RCM
Schutzart (Ip)	IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Produktgewicht	6,2 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003) Grau (RAL 7016)

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	27,000 cm
Vpe 1 Breite	40,000 cm
Vpe 1 Länge	54,000 cm
Vpe 1 Gewicht	8,576 kg
Vpe 2 Art	P06
Vpe 2 Menge	4
Vpe 2 Höhe	50,000 cm
Vpe 2 Breite	60,000 cm
Vpe 2 Länge	80,000 cm
Vpe 2 Gewicht	42,804 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen