

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PREVENTA P. EMERG. 3CIRC. CAT.3 24VAC/DC

XPSAC5121P

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Automatiz. Preventa Safety
Tipo De Producto O Componente	Módulos seguridad Preventa
Nombre De Módulo De Seguridad	XPSAC
Aplicación Módulo Seguridad	Para parada de emergencia y control de conmutador
Función De Módulo	Contr conmutador Parada de emergencia
Nivel De Seguridad	Can reach PL e/category 4 conforme a EN/ISO 13849-1 Puede alcanzar SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061
Datos De Fiabilidad De Seguridad	MTTFd = 210,4 años conforme a EN/ISO 13849-1 DC> 99% conforme a EN/ISO 13849-1 PFHd = 3,56E - 9 1 / h conforme a EN/IEC 62061
Tipo De Arranque	Sin control
Conexiones - Terminales	Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,2...2 x 1 mm ² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble
Tipo De Salida	Apertura instantánea de relé, 3 NO, sin tens
Número De Circuitos Adicionales	1 salida sólida
Tensión De Alimentación	24 V AC - 20...10 % 24 V CC - 20...20 %

Complementario

Frecuencia De Alimentación	50/60 Hz
Consumo De Energía En W	1,2 W CC
Consumo De Potencia En Va	2,5 VA AC
Tensión De Circuito De Control	24 V
Capacidad De Corte	180 VA sujeción AC-15 C300 salida de relé 1800 VA erup. AC-15 C300 salida de relé
Poder De Corte	1,5 A a 24 V (DC-13) tiempo constante: 50 ms para salida de relé

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Corriente Térmica De Salida	6 A por relé para salida de relé
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	10,5 A
Capacidad De Fusible Asociado	4 A gG o gL para salida de relé conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200 6 A fundido rápido para salida de relé conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
Corriente Desalida Mínima	10 mA para salida de relé
Tensión Salida Mínima	16 V para salida de relé
Tiempo Máximo De Respuesta En Entrada Abierta	100 ms
Tensión Asignada De Aislamiento	300 V (grado de polución 2) conforme a IEC 60947-5-1 300 V (grado de polución 2) conforme a DIN VDE 0110 parte 1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV sobrevoltaje categoría III conforme a IEC 60947-5-1 4 kV sobrevoltaje categoría III conforme a DIN VDE 0110 parte 1
Señalización Local	2 LEDs
Consumo De Corriente	40 mA a 24 V CC en alimentación 90 mA a 24 V CA en alimentación
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Peso Del Producto	0,16 kg

Entorno

Estándares	EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1 EN 60204-1 EN 1088/ISO 14120
Certificaciones De Producto	UL CSA TÜV
Grado De Protección Ip	IP20 (terminales) conforme a EN/IEC 60529 IP40 (envolvente) conforme a EN/IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,800 cm
Paquete 1 Ancho	11,600 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Paquete 1 Peso	205,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,665 kg

Garantía contractual

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil