

Ficha técnica del producto

Especificaciones



BLOQUE LUM LED 230VCA VERDE

ZBVM3

Discontinuado el: 20 dic 2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Bloque de luz
Nombre Corto Del Dispositivo	ZBV
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con extr. cable conforme a EN 60947-1 Conexión tornillo de estribo, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ sin extremo de cable conforme a EN 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
Fuente De Luz	LED protegido
Base De Bombilla	LED integral
Suministro Del Bloque De Luces	Directo
Color Fuente De Luz	Verde
Tensión De Alimentación	230...240 V CA a 50/60 Hz

Complementario

Peso Del Producto	0,017 kg
Par De Apriete	0,8...1,2 N.m conforme a EN 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
Límites De Tensión De Alimentación	195...264 V CA
Consumo De Corriente	14 mA
Duración	100000 h A tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobre tensiones	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Montaje Del Bloque	Montaje frontal
Código De Composición Eléctrica	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Presentación Del Dispositivo	Elemento básico
------------------------------	-----------------

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529
Estándares	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
Emisión Electromagnética	Clase B conforme a IEC 55011
[Us] Tensión De Alimentación	230...240 V

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	9,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4,500 cm
Paquete 2 Ancho	5,500 cm
Paquete 2 Longitud	5,500 cm
Paquete 2 Peso	52,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	800
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	8,815 kg

Garantía contractual

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil