


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontplatte mit Ausschnitten für 72x72mm Messgeräte

03910

 **Eingestellt am:** 21.06.2023

EAN Code: 3303430039105

 **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Art Der Frontplatte	Kabeldurchführung
Installiertes Gerät	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Mensch-Maschine-Schnittstelle: 72 x 72 mm device Mensch-Maschine-Schnittstelle: HSI

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	3
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	150 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,48 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Vigirex 6 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 6 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 6 3 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 6 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 6 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 6 3 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 6 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Vigirex 6 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Vigirex 6 3
------------------	--

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,0 cm
Vpe 1 Breite	16,0 cm
Vpe 1 Länge	52,0 cm
Vpe 1 Gewicht	480,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	17,5 cm
Vpe 2 Breite	17,0 cm
Vpe 2 Länge	53,0 cm
Vpe 2 Gewicht	5,5 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	90
Vpe 3 Höhe	32,0 cm
Vpe 3 Breite	80,0 cm
Vpe 3 Länge	120,0 cm
Vpe 3 Gewicht	61,5 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil