



Automatisches
Wiedereinschaltgerät ARA für iC60
3P/4P - 4 Programme

A9C70134

EAN Code: 3606480097997

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Automatische Wiedereinschalthilfe
Kurzbezeichnung Des Geräts	ARA iC60
Zusammensetzung Der Signalkontakte	2 OF spannungslose Kontakte
Signalkreisspannung	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Zusatzmerkmale

Kontrolltyp	Automatikhemmung gewartet 230 V AC 50/60 Hz Ultimative Wiederverschließung Impuls 230 V AC 50/60 Hz
Eingangsstrom	5 mA
Impulsdauer	>= 200 ms Steuerkreis
Reaktionszeit	< 500 ms
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme In W	2 W
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV

Einstellwert	Programm 1: 1 Wiedereinschaltversuch, kurzer Zyklus <10 s vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit Programm 2: 3 Wiedereinschaltversuche, kurzer Zyklus <10 s vor Wiederverschließung /2 min Prüfzeit Programm 2: 3 Wiedereinschaltversuche, kurzer Zyklus <1 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit Programm 2: 3 Wiedereinschaltversuche, kurzer Zyklus <3 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit Programm 3: 5 Wiedereinschaltversuche, langer Festzyklus <10 s vor Wiederverschließung /2 min Prüfzeit Programm 3: 5 Wiedereinschaltversuche, langer Festzyklus <1 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit Programm 3: 5 Wiedereinschaltversuche, langer Festzyklus <3 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <10 s vor Wiederverschließung /2 min Prüfzeit Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <1 min vor Wiederverschließung /6 min Prüfzeit Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <3 min vor Wiederverschließung /8 min Prüfzeit Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <4 min vor Wiederverschließung /10 min Prüfzeit Programm 4: 5 Wiedereinschaltversuche, langer progressiver Zyklus <5 min vor Wiederverschließung /12 min Prüfzeit
--------------	--

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Lokale Signalisierung	Blitzlicht orange LED: nicht betriebsbereit Blitzlicht grün LED: Normalbetrieb Blitzlicht rot LED: Wiedereinschaltzyklus im Gange Fixiert rot LED: automatischer Wiedereinschalter gesperrt
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	NEIN
9-Mm-Raster	7
Höhe	93 mm
Breite	63 mm
Tiefe	75,5 mm
Produktgewicht	470 g
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	5000 Zyklen
Vorrichtungen Für Vorhängeschlösser	Verriegelbar
Drahtabisolierungslänge	Stromversorgung: 10 mm für unten Verbindung Eingang: 10 mm für unten Verbindung Ausgänge: 8 mm für oben Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	Stromversorgung: 1 Nm Eingang: 1 Nm Ausgänge: 0,7 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iC60
Produktkompatibilität	4P iC60 3P iC60

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie	II
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9 cm
Vpe 1 Breite	11 cm
Vpe 1 Länge	16 cm
Vpe 1 Gewicht	535 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	14
Vpe 2 Höhe	30 cm

Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	7,93 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen