

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti9 PowerTag Link HD - Drahtlos zum Modbus TCP/IP Concentrator

A9XMWD100

! **Eingestellt am:** 13.11.2023

! **Der Service wird eingestellt am:** 30.06.2025

! **Nicht mehr lieferbar**

EAN Code: 3606489730475

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 PowerTag Link HD
Produkt- Oder Komponententyp	Smart-Kommunikationsmodul
Kurzbezeichnung Des Geräts	PowerTag Link HD
Anwendungstyp	Grundlegende Energiemessung E Verbesserte Lastüberwachung E, U, I, P, Pf Lastalarm
Maximale Anzahl An Angeschlossenen Geräten	Bis zu 100 Wireless-Geräte
Max. Versorgungsstrom	2 A
Nennhilfsspannung [Uh,Nom]	110 - 230 V AC +/-15 %
Konnektivität Mit Geräten	Wireless-Energiesensor
Kommunikationsdienst	Ethernet Modbus TCP/IP-Server Webserver
Webserver	Eingebettete Webseite Kompatibel mit GMS-Controller
Übertragungsunterstützungsmedi um	Funkfrequenz 2,4...2,4835 GHz PowerTag 100
Webdienste	Webseite

Zusatzmerkmale

Anwendungsspezifischer E/A	Impuls-Summenzähler
Leistungsaufnahme In Va	5 VA
Störfestigkeit Gegen Unterbrechungen	10 ms
Rückstellung	Werksreset auf Vorderseite
Lokale Signalisierung	Produktstatus: 1 LED (grün, orange und rot) Ethernet-Status (LAN ST): 1 LED (grün, orange und rot)
Einbauposition	Horizontal/vertikal auf DIN-Schiene
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Position Des Anschlusses	Vorgeschaltet
Überspannungskategorie	III
9 Mm Polmittenabstand	6 nützlich
Höhe	85 mm
Breite	54 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	67,5 mm
Produktgewicht	133 g
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 PowerTag Wireless-Energiesensor
Inbetriebnahme-Schnittstelle	Webseite ECOREACH
Kompatibilitätscode	Acti 9 PowerTag Link HD

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	2
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Aufstellungshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,200 cm
Vpe 1 Breite	6,800 cm
Vpe 1 Länge	11,300 cm
Vpe 1 Gewicht	187,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	36
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	6,880 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen