

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Phasenabgr., L+L+PE

KBC16DCB22

EAN Code: 3606480002243

### Hauptmerkmale

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                            | Canalis                                                                  |
| Angebotstyp                         | Control system                                                           |
| Produkt- Oder Komponententyp        | Stecker                                                                  |
| Geräteanwendung                     | Beleuchtung<br>Netzsteckdosenverteilung                                  |
| Kompatible Produktfamilie           | Canalis KBA Stromschienenverteiler<br>Canalis KBB Stromschienenverteiler |
| Nennbetriebsstrom Ie                | 16 A bei 35 °C                                                           |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung  | 230 - 240 V                                                              |
| Netzwerkfrequenz                    | 50/60 Hz                                                                 |
| Kommunikationsprotokoll             | DALI<br>KNX                                                              |
| Polarität Abzweiginheit             | L1 + L2 + PE<br>L1 + L3 + PE<br>L2 + L3 + PE                             |
| Abzweiginheit Steckverbinder<br>Typ | Mit Phasenauswahl                                                        |
| Schlossfarbe Abweig                 | Gelb                                                                     |

### Zusatzmerkmale

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Farbe                                         | Hellgrau (RAL 7035)              |
| [Uimp] Bemessungs-<br>Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV                             |
| [Ui] Bemessungs-<br>Isolationsspannung        | 690 V                            |
| Schutzart                                     | Ohne Schutz                      |
| Breite                                        | 168 mm                           |
| Tiefe                                         | 33 mm                            |
| Höhe                                          | 53 mm                            |
| Produktgewicht                                | 90 g                             |
| Menge Pro Satz                                | Satz à 10                        |
| Normen                                        | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 61439-6 |

### Montage

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Schutzart (Ip) | IP55 entspricht EN/IEC 60529 |
|----------------|------------------------------|

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 5,500 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 6,500 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 14,000 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 110,000 g |
| Vpe 2 Art     | BB1       |
| Vpe 2 Menge   | 10        |
| Vpe 2 Höhe    | 12,000 cm |
| Vpe 2 Breite  | 16,000 cm |
| Vpe 2 Länge   | 25,000 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 3,000 kg  |
| Vpe 3 Art     | PAL       |
| Vpe 3 Menge   | 280       |
| Vpe 3 Höhe    | 85,000 cm |
| Vpe 3 Breite  | 62,000 cm |
| Vpe 3 Länge   | 92,000 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 37,100 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |