

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Digitale Zeitschaltuhr IHP

CCT15443

EAN Code: 3606489524470

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IHP
Kurzbezeichnung Des Geräts	IHP
Produkt- Oder Komponententyp	Programmierbarer, digitaler Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Anzahl Der Kanäle	2
Benutzersprache	Englisch Französisch Deutsch Niederländisch Italienisch Spanisch Portugiesisch Dänisch Norwegisch Schwedisch Finnisch
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Lasttyp	Glühlampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre: 2600 VA seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre: 2600 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: 400 VA (48 µF) Kompakt-Leuchtstofflampe: 400 W < 2 W LED-Lampe: 25 W > 2 W LED-Lampe: 200 W
Max. Leistungsaufnahme In W	0,5 W standby
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Ausgangstyp	Potentialfreier Kontakt
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Kontakt-Typen	Wechsler (W)
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage
Max. Anzahl Der Schaltungen	56

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Mindest-Intervalldauer	1 min
Funktion Verfügbar	Codeschlossfunktion Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Dauerschaltung ein/aus Manueller Betrieb Ein-/Ausschaltzeiten Vorwahlschalter
Steuertastentyp	4 pushbuttons
Sicherungsdauer	10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
Typ Einstellung	Wöchentliche Programmierung
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Breite	45 mm
Höhe	92,6 mm
Tiefe	66,7 mm
Produktgewicht	130 g
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse 3
Funktion	Keine
Urlaubsabwesenheit	Ja
Zeitumstellung	Automatisch
Aktualisiert Durch	Keine

Montage

Normen	EN 60730-2-7:2010
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...55 °C
Umgebungslufttemperatur Für Lagerung / Transport	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,500 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	10,200 cm
Vpe 1 Gewicht	174,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	40
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm

Vpe 2 Gewicht

7,422 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen