



Actassi, Spacial SF- Kabeleinführungsplatte mit Lüftungsschlitzen

NSYEC4V440

EAN Code: 3606480148958

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- Oder Komponententyp	Abdeckplatte
Zubehör / Teiletyp	Kabeleinführungsplatte
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Kabelverschraubungstyp	Eigenbelüftet
Menge Pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte
Montageort	Auf Außenseite des Dachs
Material	Galvanisierter Stahl
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Höhe	20 mm
Breite	Befestigungspunkte: 440 mm
Tiefe	165 mm

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,0 cm
Vpe 1 Breite	16,0 cm
Vpe 1 Länge	44,0 cm
Vpe 1 Gewicht	608,0 g
Vpe 2 Art	PAM
Vpe 2 Menge	100
Vpe 2 Höhe	25,0 cm
Vpe 2 Breite	100,0 cm
Vpe 2 Länge	120,0 cm
Vpe 2 Gewicht	74,0 kg

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.