

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Digitale Zeitschaltuhr IHP DCF, Bluetooth

CCT15858

EAN Code: 3606489524531

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IHP
Kurzbezeichnung Des Geräts	IHP DCF
Produkt- Oder Komponententyp	Programmierbarer, digitaler Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Anzahl Der Kanäle	1
Verfügbare Ausstattung	Speicherstick
Benutzersprache	Englisch Französisch Deutsch Niederländisch Italienisch Spanisch Dänisch Norwegisch Schwedisch Finnisch Polnisch Tschechisch Rumänisch Ungarisch Slowenisch Kroatisch Serbisch Bulgarisch

Zusatzmerkmale

Lasttyp	Glühlampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre: 2600 VA seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre: 2600 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: 400 VA (48 µF) Kompakt-Leuchtstofflampe: 400 W < 2 W LED-Lampe: 25 W > 2 W LED-Lampe: 200 W
Max. Leistungsaufnahme In W	0,8 W standby
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Ausgangstyp	Potentialfreier Kontakt
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kontakt-Typen	Wechsler (W)
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage
Max. Anzahl Der Schaltungen	84
Mindest-Intervalldauer	1 s
Funktion Verfügbar	Externer Eingang für Überbrückung pro Kanal Codeschlossfunktion Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Ein-/Ausschaltzeiten Pulse-Programmierung Zyklusprogrammierung Vorwahlschalter Zeitsynchronität über DCF-Antenne möglich
Steuertastentyp	4 pushbuttons
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Angezeigte Information	Betriebsstundenzähler
Sicherungsdauer	10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
Typ Einstellung	Wöchentliche Programmierung Random program 2
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Breite	45 mm
Höhe	92,6 mm
Tiefe	66,7 mm
Produktgewicht	136 g
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse 3
Funktion	Impulsprogrammierung, Zufallsfunktion, externer Eingang für Übersteuerung
Urlaubsabwesenheit	Ja
Zeitumstellung	Automatisch
Aktualisiert Durch	DCF77

Montage

Normen	EN 60730-2-7:2010
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungslufttemperatur Für Lagerung / Transport	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,7 cm
Vpe 1 Breite	8,0 cm
Vpe 1 Länge	10,5 cm

Vpe 1 Gewicht	178,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	40
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	7,624 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen