

Produktdatenblatt

Spezifikationen



HMI Gehäuse Spacial S3CM H800xB600xT300mm IP54 IK10, Hintertür.

NSYS3CM806030

⚠ Eingestellt am: 31.12.2023

⚠ Der Service wird eingestellt am: 15.12.2023

⚠ Demnächst nicht mehr
lieferbar

EAN Code: 3606480212871

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3CM
Anwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kategorie	Steuerungsgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	800 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	300 mm
Installationszubehörtyp	Aufhängungssystem
Produktbestimmung	Schnittstelle
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Tür mit Schloss 2 Schiene 1 Verstärkungsplatte 1 Fronteinbaurahmen 1 Kabeleinführungsplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einteiliges Gehäuse
Türtyp	Einfach
Anzahl Der Türen	Rückseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-mm-Doppelschienenverriegelung
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ Der Durchführungsplatte	Standard
Zugänglichkeit Für Den Betrieb	Rückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Einbaurahmen durch Schrauben 2 Schienen durch Schrauben Kabeleinführungsplatte durch Schrauben
Material	Gehäuse und Vorderseite: Stahl Einbaurahmen: Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035) Vorderseite: grau (RAL 7040)

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	29,106 kg
----------------	-----------

Montage

Schutzart (Ip)	IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK10 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	82,0 cm
Vpe 1 Breite	62,0 cm
Vpe 1 Länge	32,0 cm
Vpe 1 Gewicht	29,106 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich