

Fiche produit

Spécifications



interrupteur différentiel ID 4P 63 A 500 mA Type B

16759

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 19 avr. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 RCCB-ID
Type De Produit Ou De Composant	Interrupteur différentiel
Nom Abrégé D'Appareil	RCCB-ID
Description Des Pôles	4P
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Réseau	C.a.
Sensibilité Du Différentiel	500 mA
Temporisation Du Différentiel	Instantané
Classe De Différentiel	Type B
Pouvoir Assigné De Coupure Et Fermeture	Im = 630 A conforme à IEC 61008
Courant Nominal De Court-Circuit Conditionnel	Inc 10 kA 63 A

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230/400 V
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	440 V c.a. 50 Hz conforme à IEC 61008-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV conforme à IEC 61008-1
Pas De Raccordement	18 mm entre phases
Pas De 9 Mm	8
Hauteur	86 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm
Poids Du Produit	450 g
Couleur	Gris
Durée De Vie Mécanique	5000 cycle
Durée De Vie Électrique	2000 cycle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm² souple Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm² rigide Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...50 mm² rigide Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...35 mm² souple Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...35 mm² flexible avec virole Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...16 mm² flexible avec virole
Longueur De Dénudage Des Fils	11 mm
Couple De Serrage	3 N.m

Environnement

Normes	VDE 0664 IEC 61008 EN 61008
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De Fonctionnement	-25...40 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	479 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	