

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1000xT500mm.

NSYSDX10

⚠ Eingestellt am: 30.06.2023

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480155581

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SDX
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Steuerpult
Nennhöhe	1000 mm
Nennbreite	600 mm
Nenntiefe	500 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Produktbestimmung	Dialogkomponenten
Geräteaufbau	1 Struktur 2 Tür 1 Rückplatte 1 Schloss: Tür 4 adjustment rail 1 Kabeleinführungsplatte 2 pneumatic stay: desk lid 5 blanking cover: on top of control desk

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Anzahl Der Türen	Vorderseite: 2 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ Der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit Für Den Betrieb	Vorne Rückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Rückplatte durch Schrauben Kabeleinführungsplatte durch Klipse
Material	Structure, door and rear panel: Edelstahl 304L Schloss: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit	Structure, door and rear panel: Scotch-Brite® brushed Schloss: verchromt

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Dicke	1,5 mm
-------	--------

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (Ip)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Korrosiv Spezifische Hygiene
Produktgewicht	72 kg

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	114,5 cm
Vpe 1 Breite	101,5 cm
Vpe 1 Länge	61,5 cm
Vpe 1 Gewicht	72,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil