

Evx Ferro - con kit - Standard - bis zu 58W 1h 1h



OVA43064

EAN Code: 3606480400087

Hauptmerkmale

Baureihe	Ex
Ästhetischer Name	Evx Ferro
Produkt- Oder Komponententyp	Umbausatz
Geräteanwendung	Beleuchtung
Funktion	Standard
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Unterdrückbar mit Restmode über Remote Control

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V 50 Hz
Nennleistung In Va	7 VA
Batteriekapazität	4 AH 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in Reihe
Ladedauer	24 h
Emission	10 % des Nominalflusses während 1 h 58 W T8
Lampentyp	Anzeige-LED
Ballasttyp	Ferromagnetisches Vorschaltgerät
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Geräteanschluss	Verbindung mit Remote-Switch
Höhe	Batterie: 34 mm Schaltkreis: 32 mm
Breite	Schaltkreis: 157 mm Batterie: 210 mm
Tiefe	Batterie: 39 mm Schaltkreis: 40 mm
Produktgewicht	0,65 kg

Montage

Feuerbeständigkeit	750 °C
Normen	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Höhe	4,500 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	26,000 cm
Vpe 1 Gewicht	654,000 g
Vpe 2 Art	S02
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	15 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	5,492 kg
Vpe 3 Art	P06
Vpe 3 Menge	128
Vpe 3 Höhe	75,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	60,000 cm
Vpe 3 Gewicht	95,872 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓ Quecksilberfrei

✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)