

Fiche produit

Spécifications



disjoncteur modulaire Multi 9 - C60H - 2P - 0.5 A - courbe D

25172

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produits	C60
Gamme	Multi 9
Nom Du Produit	C60
Type De Produit Ou De Composant	Disjoncteur miniature
Nom Abrégé D'Appareil	C60H
Application De L'Appareil	Distribution
Description Des Pôles	2P
Nombre De Pôles Protégés	2
[In] Courant Assigné D'Emploi	0,5 A à 40 °C
Type De Réseau	C.c. C.a.
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	D
Pouvoir De Coupure	10 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 15 kA Icu à 400...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 10000 A Icn à 230/400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN 60898 25 kA Icu à 125 V c.c. 2P conforme à EN/IEC 60947-2 30 kA Icu à 230...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 40 kA Icu à 125 V c.c. 3P conforme à EN/IEC 60947-2 50 kA Icu à <= 250 V c.c. 4P conforme à EN/IEC 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui conforme à IEC 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...240 V c.a. 50/60 Hz 400...415 V c.a. 50/60 Hz <= 250 V c.c. 230/400 V c.a. 50/60 Hz 440 V c.a. 50/60 Hz par pôle
Limite De Déclenchement Magnétique	10...14 x In
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service En Court-Circuit	7,5 kA conforme à EN/IEC 60947-2 - 400...415 V c.a. 50/60 Hz 7500 A conforme à EN 60898 - 230/400 V c.a. 50/60 Hz 15 kA conforme à EN/IEC 60947-2 - 230...240 V c.a. 50/60 Hz 5 kA conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
Classe De Limitation	3 conforme à EN/IEC 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Touche à bascule

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode D'Installation	Enclipsable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Non
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	73 mm
Poids Du Produit	0,24 kg
Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes type tunnel16 mm² souple Bornes type tunnel25 mm² rigide
Couple De Serrage	Circuit de puissance: 2 N.m partie supérieure 2 N.m dessous
Protection Fuite À La Terre	Bloc séparé
Compatibilité Produit	Auxiliaire C60 Accessoires C60

Environnement

Normes	EN 60898 EN/IEC 60947-2
Degré De Protection Ip	IP20 conforme à IEC 60529
Catégorie De Surtension	IV
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,216 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
 Produit Avec Composants Plastiques Et Câbles Sans Halogènes	
Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.