

Fiche produit

Spécifications



interrupteur Masterpact NT16HA - 3P - 1600 A - fixe

47167

Principales

Gamme	MasterPacT
Nom Du Produit	Masterpact NT
Type De Produit Ou De Composant	Interrupteur-sectionneur
Nom Abrégé D'Appareil	Masterpact NT16
Nom D'Interrupteur-Sectionneur	Masterpact NT16HA
Application De L'Appareil	Protection
Description Des Pôles	3P
Type De Réseau	C.a.
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1600 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	1000 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-3
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV conforme à IEC 60947-3
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	75 kA 220...690 V c.a. à 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-3
Codification Du Pouvoir De Coupure	HA
Aptitude Au Sectionnement	Oui conforme à IEC 60947-3
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Coupure Visible	Non
Niveau De Pollution	3 conforme à IEC 60664-1

Complémentaires

Type De Commande	Bouton-poussoir
Mode D'Installation	Fixe
Raccordement Haut	Façade
Raccordement Bas	Façade
Vitesse De Commande	10 cyc/h maximum
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	36 kA pendant 0,5 s conforme à IEC 60947-3 36 kA pendant 1 s conforme à IEC 60947-3 20 kA pendant 3 s conforme à IEC 60947-3
Durée De Vie Mécanique	12500 cycle sans maintenance conforme à IEC 60947-3
Durée De Vie Électrique	AC-23A: 3000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz sans maintenance conforme à IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz sans maintenance conforme à IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz sans maintenance conforme à IEC 60947-3

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pas De Raccordement	70 mm
Hauteur	301 mm
Largeur	276 mm
Profondeur	196 mm
Poids Du Produit	14 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications Du Produit	ASEFA LCIE
Température De Fonctionnement	-5...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	36,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	23,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,0 cm
Poids De L'Emballage 1	12,712 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie