

Fiche produit

Spécifications



Prise DIN iPC - 2P+E - 16 A - 250 V CA - NFC 15100 - norme française

A9A15306

Principales

Gamme De Produits	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iPC
Type De Produit Ou De Composant	Prise de courant modulaire
Nom Abrégé D'Appareil	iPC
Description Des Pôles	2P+T
Standard De Prise	Français

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V c.a. 50/60 Hz
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique
Pas De 9 Mm	5
Hauteur	84 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	60 mm
Poids Du Produit	98 g
Couleur	Blanc
Mode De Raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Couple De Serrage	1,2 N.m

Environnement

Normes	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK03
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De Fonctionnement	-25...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...80 °C
---------------------------------------	-------------

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,500 cm
Poids De L'Emballage 1	102,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	2,750 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	20,000 cm
Poids De L'Emballage 2	560,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	75
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	8,878 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie