

Fiche produit

Spécifications



Image produit A9C22763
Schneider Electric

Contacteur Acti9 iCT 63A
3PN 4NF 230/240VCA
50HZ

A9C22763

Principales

Gamme De Produits	Acti9
Nom Du Produit	Acti9 iCT
Type De Produit Ou De Composant	Contacteur
Nom Abrégé D'Appareil	iCT
Application De L'Appareil	Éclairage
Colonne	3P + N
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Composition Des Pôles	4 "O"
Type De Réseau	C.a.
Type De Commande	Contrôle à distance
[Uc] Tension Circuit De Commande	230...240 V CA 50 Hz

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	220...240 V c.a. 50 Hz
Puissance Maximum	2,1 W à 220...240 V c.a.
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	440 V c.a. 50 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Type De Signal De Commande	Maintenu
Fréquence De Commutation	100 opérations de commutation/jour
Signalisation Locale	Indicateur d'action
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	6,5 VA
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	53 VA
Mode D'Installation	Enclipsable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	1000000 cycle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	100000 cycle CEI/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cycle CEI/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Type De Technologie	Pôle de neutre désynchronisé
Conditions D'Utilisation	Éclairage LED à contrôler par groupe
Entrée De Câble	Inférieur
Mode De Raccordement	Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide Télécommande: bornes type tunnel1 câble(s) 1,5...2,5 mm² rigide Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 6...16 mm² souple Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 6...25 mm² rigide Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5...2,5 mm² souple
Couple De Serrage	Télécommande: 0,8 N.m Circuit de puissance: 3,5 N.m
Compatibilité Produit	IACtp IACts IACtc IATEt
Code De Compatibilité	ICT
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	CEI/EN 61095
Intensité Du Signal Sonore	30 dB
Dissipation Thermique	2,1 W à 50/60 Hz
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau De Pollution	2
Tropicalisation	2 conforme à EN 60947-4-1 2 conforme à EN 61095 2 conforme à IEC 1095
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De Fonctionnement	-5...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,000 cm
Poids De L'Emballage 1	359,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	11,500 cm

Largeur De L'Emballage 2	12,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,514 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	24
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	9,610 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises