

Fiche produit

Spécifications



Disjoncteur à commande intégrée Reflex iC60N 3P 25A Courbe C Ti24

A9C62325

Principales

Application De L'Appareil	Distribution Contrôle
Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Reflex iC60
Nom Abrégé D'Appareil	Reflex iC60N
Type De Produit Ou De Composant	Disjoncteur à commande intégrée
Description Des Pôles	3P
Nombre De Pôles Protégés	3
Type De Réseau	C.a.
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	25 A
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Codification Du Pouvoir De Coupure	N
Pouvoir De Coupure	20 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 10 kA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V c.a.
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Bouton ON/OFF Contrôle à distance par impulsion Contrôle à distance par commande permanente Touche à bascule
Type De Signal De Commande	Maintenu Impulsion Maintenu à très basse tension
Signalisation Locale	LED clignotante: appareil en surchauffe LED verte: appareil ON LED clignotante: appareil en déclenchement LED clignotante: appareil prêt LED rouge: défaut
[Uc] Tension Circuit De Commande	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	230 V c.a. à 50/60 Hz

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	11
Hauteur	84 mm
Largeur	99 mm
Profondeur	77 mm
Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	50000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-1: 50000 cycle c.a. 50 Hz
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Description Des Verrouillages Optionnels	Cadenas sur position OFF
Protection Fuite À La Terre	Bloc séparé
Compatibilité Produit	Avec PLC

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 conforme à IEC 60529
Niveau De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	93 % à 40 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,500 cm
Poids De L'Emballage 1	698,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	10,249 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

☒ Sans Mercure

☒ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

☒ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie