

Fiche produit

Spécifications



aux de réenclencheur auto ARA pour iC60 3P-4P - 4 Prog

A9C70134

Principales

Gamme De Produits	Acti9
Type De Produit Ou De Composant	Auxiliaire de réenclencheur automatique
Nom Abrégé D'Appareil	ARA iC60
Composition De Contacts De Signalisation	2 OF contacts sans tension
Tension Circuit De Signalisation	24 V 10 mA c.a./c.c. 230 V 1 A c.a.

Complémentaires

Type De Commande	Inhibition of automatism maintenu 230 V c.a. 50/60 Hz Ultimate reclosing impulsion 230 V c.a. 50/60 Hz
Courant En Entrée	5 mA
Durée De L'Impulsion	>= 200 ms télécommande
Temps De Réponse	< 500 ms
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	230 V c.a. 50/60 Hz
Consommation D'Énergie	2 W
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
Paramétrage	Programme 1: 1 ré-enclenchement , cycle court <10 s/6 min. Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <10 s/2 min. Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <1 min./6 min. Programme 2: 3 ré-enclenchements , cycle court <3 min./6 min. Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <10 s/2 min. Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <1 min./6 min. Programme 3: 5 ré-enclenchement , cycle long fixe <3 min./6 min. Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <10 s/2 min. Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <1 min./6 min. Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <3 min./8 min. Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <4 min./10 min. Programme 4: 5 ré-enclenchement , cycle long progressif <5 min./12 min.
Signalisation Locale	Flash orange DEL: non opérationnel Flash vert DEL: opération normale Flash rouge DEL: cycle de refermeture en cours Fixe rouge DEL: réenclencheur automatique bloqué
Mode D'Installation	Enclipsable
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Non
Pas De 9 Mm	7
Hauteur	93 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	63 mm
Profondeur	75,5 mm
Poids Du Produit	470 g
Couleur	Blanc
Durée De Vie Électrique	5000 cycle
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Longueur De Dénudage Des Fils	Alimentation puissance: 10 mm for bas connection Entrée: 10 mm for bas connection Sortie: 8 mm for haut connection
Couple De Serrage	Alimentation puissance: 1 N.m Entrée: 1 N.m Sortie: 0,7 N.m
Compatibilité De Gamme	Acti 9 Acti9 iC60
Compatibilité Produit	4P iC60 3P iC60

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Niveau De Pollution	3 conforme à IEC 60947
Catégorie De Surtension	II
Tropicalisation	2
Humidité Relative	93 % à 40 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9 cm
Largeur De L'Emballage 1	11 cm
Longueur De L'Emballage 1	16 cm
Poids De L'Emballage 1	535 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	7,93 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

☒ Sans Mercure

☒ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

☒ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie