

Fiche produit

Spécifications



Parafoudre modulaire iQuick PRD20r - 1 pôle + N - 264 V - avec transfert à distance

A9L 16295

Principales

Gamme De Produits	Acti 9
Nom Du Produit	Acti9 iQuick PRD
Type De Produit Ou De Composant	Parafoudre avec cartouche enfichable
Nom Abrégé D'Appareil	iQuick PRD20r
Application De L'Appareil	Distribution
Normes	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certifications Du Produit	CE
Labels Qualité	NF KEMA-KEUR
Description Des Pôles	1P + N
Signalisation À Distance	Avec
Composition De Contacts De Signalisation	1 SD (1 C/O)
Type De Parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma De Liaison À La Terre	TT TN-S

Complémentaires

Classe De Parafoudre	Type 2
Technologie Du Parafoudre	MOV + GDT
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. (+/- 10 %) à 50/60 Hz
[In] Courant Nominal De Décharge	Mode commun: 5 kA (L/PE) Mode commun: 5 kA (N/PE) Mode différentiel: 5 kA (L/N)
[Imax] Courant De Décharge Maximal	Mode commun: 20 kA L/PE Mode commun: 20 kA N/PE Mode différentiel: 20 kA L/N
[Uc] Tension Maximale De Service Permanent	Mode commun: 264 V N/PE Mode différentiel: 350 V L/N
Niveau De Protection De Tension Maximal [Up]	Mode commun <1,7 kV type 2 N/PE Mode différentiel <1,7 kV type 2 L/N
[Ut] Surtension Temporaire	1200 V N/PE 200 ms résistance 415 V L/N 5 s résistance 440 V L/N 7200 s mode sans défaillance
[Isccl] Courant Nominal De Court-Circuit : Double Défaut	25 kA
Type De Sectionneur	Disjoncteur intégré - Icu 25 kA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tension Circuit De Signalisation	2 A/250 V c.a. 50/60 Hz
Mode D'Installation	Enclipsable (Rail DIN)
Pas De 9 Mm	8
Hauteur	91,4 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	75,9 mm
Poids Du Produit	435 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
[Ipe] Courant Résiduel	1 mA
Mode De Raccordement	Borne du type à cage (L/N) 2,5...25 mm² rigide Borne du type à cage (terre) 2,5...25 mm² rigide Borne du type à cage (L/N) 2,5...25 mm² souple Borne du type à cage (terre) 2,5...25 mm² souple Borne du type à cage (L/N) 2,5...35 mm² flexible avec virole Borne du type à cage (terre) 2,5...25 mm² flexible avec virole
Longueur De Dénudage Des Fils	11 mm
Couple De Serrage	2,5 N.m

Environnement

Degré De Protection Ik	IK05 conforming to IEC 62262
Humidité Relative	5...95 %
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...80 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,0 cm
Poids De L'Emballage 1	481,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	27
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	13,433 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques Et
Câbles Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises