

Fiche produit

Spécifications



interrupteur-sectionneur iSW-NA - 3P + N - 63 A

A9S70763

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iSW-NA
Type De Produit Ou De Composant	Interrupteur-sectionneur
Nom Abrégé D'Appareil	iSW-NA
Application De L'Appareil	Contrôle Isolation
Description Des Pôles	3P + N
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Catégorie D'Emploi	AC-22A conforme à EN/IEC 60947-3
Aptitude Au Sectionnement	Oui conforme à EN/IEC 60947-3

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	63 A à 400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	800 A pendant 1 s
[UI] Tension Assignée D'Isolément	500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-3
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV conforme à EN/IEC 60947-3
Type De Commande	Touche à bascule Déclenchement à distance
Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Mode D'Installation	Enclipsable
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Haut ou bas: oui
Pas De 9 Mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	74 mm
Poids Du Produit	0,3 kg
Couleur	Blanc

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1...25 mm² souple avec embout de câble Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1...25 mm² souple sans Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1...35 mm² rigide sans
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm
Couple De Serrage	3,5 N.m
Compatibilité Produit	Déclenchement

Environnement

Normes	EN 60947-3 IEC 60947-3
Degré De Protection Ip	IP20
Niveau De Pollution	3 conforme à IEC 60947-3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De Fonctionnement	-35...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,800 cm
Poids De L'Emballage 1	335,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	27
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	9,453 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises