

Fiche produit

Spécifications



Disjoncteur modulaire (MCB), Acti9 NG125N, 2P, 10A, Courbe C, 25kA (IEC/EN 60947-2)

18621

Principales

Gamme De Produits	NG125
Gamme	Acti 9
Nom Du Produit	Acti9 NG125
Type De Produit Ou De Composant	Disjoncteur miniature
Nom Abrégé D'Appareil	NG125N
Application De L'Appareil	Distribution
Description Des Pôles	2P
Nombre De Pôles Protégés	2
[In] Courant Assigné D'Emploi	10 A à 40 °C
Type De Réseau	C.c. C.a.
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	10 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 20 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 25 kA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 50 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 20 kA Icu à <= 250 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
Catégorie D'Emploi	Catégorie A conforme à IEC 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui conforme à IEC 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	380...415 V c.a. 50/60 Hz 500 V c.a. 50/60 Hz 220...240 V c.a. 50/60 Hz 440 V c.a. 50/60 Hz <= 250 V c.c.
Limite De Déclenchement Magnétique	8 x In
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service En Court-Circuit	37,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 18,75 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz 25 kA 100 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 250 V c.c.
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV conforme à EN/IEC 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type De Commande	Touche à bascule Test de déclenchement manuel
Signalisation Locale	Indicateur de déclenchement Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode D'Installation	Enclipsable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position De Montage	Verticale
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Oui
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	103 mm
Profondeur	81 mm
Largeur	54 mm
Poids Du Produit	0,48 kg
Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Description Des Verrouillages Optionnels	Verrouillage intégré
Mode De Raccordement	Bornes type tunnel1,5...50 mm² rigide Bornes type tunnel1...35 mm² souple
Longueur De Dénudage Des Fils	20 mm
Couple De Serrage	3,5 N.m
Protection Fuite À La Terre	Bloc séparé

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-2
Degré De Protection Ip	IP20 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK05 conforming to EN/CEI 62262
Niveau De Pollution	3 conforme à IEC 60947-2
Catégorie De Surtension	IV
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De Fonctionnement	-30...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,2 cm
Poids De L'Emballage 1	468 g
Type D'Emballage 2	BB1

Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	9,1 cm
Largeur De L'Emballage 2	11,9 cm
Longueur De L'Emballage 2	36 cm
Poids De L'Emballage 2	2,891 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	36
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	17,834 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie