

Fiche produit

Spécifications



Canalis - tronçon droit - 25 A - 3 m - 1 circuit - télécommande - blanc



KBB25ED4303TW

Principales

Gamme De Produits	Canalis
Nom Abrégé D'Appareil	KBB
Type D'Offre	Advanced
Type De Produit Ou De Composant	Longueur droite
Description Du Jeu De Barre	Longueur de distribution
Application De L'Appareil	Éclairage Distribution de prise
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	25 A à 35 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...400 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	3L + N + PE
Nombre De Circuits	1
Nombre De Sorties De Dérivation	3
Type De Commande	Communicant
Protocole De Port De Communication	DALI
Mode D'Installation	Par vis

Complémentaires

[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	0,44 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	4,4 kA
Température Limite Admissible	195 kA².s
Champ Magnétique Rayonné Maximal	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Chute De Tension Maximale	<0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,67 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,61 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,55 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
Normes	EN/CEI 61439-6 EN/IEC 61439-1
Largeur	30 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	46 mm
Longueur	3 m
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids Du Produit	2,6 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 conforme à EN/IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK06 conforming to EN/CEI 62262
Température De Fonctionnement	0...35 °C (100 % d'In) 35...40 °C (96 % d'In) 40...45 °C (93 % d'In) 45...50 °C (89 % d'In) 50...55 °C (85 % d'In)

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	310,0 cm
Poids De L'Emballage 1	4,8 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	13,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	313,0 cm
Poids De L'Emballage 2	29,8 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	51,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	64,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	318,0 cm
Poids De L'Emballage 3	365,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Sans Pvc

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

