

Fiche produit

Spécifications



disjoncteur modulaire - C60H - 1 pôle - 5 A - courbe C

A9N61505

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 C60H-DC
Type De Produit Ou De Composant	Disjoncteur miniature
Nom Abrégé D'Appareil	C60H-DC
Application De L'Appareil	Distribution
Description Des Pôles	1P
Nombre De Pôles Protégés	1
[In] Courant Assigné D'Emploi	5 A à 25 °C
Type De Réseau	C.c.
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	10 kA Icu à 220 V c.c. conforme à EN 60947-2 10 kA Icu à 220 V c.c. conforme à IEC 60947-2 6 kA Icu à 250 V c.c. conforme à EN 60947-2 6 kA Icu à 250 V c.c. conforme à IEC 60947-2 20 kA Icu à 110 V c.c. conforme à EN 60947-2 20 kA Icu à 110 V c.c. conforme à IEC 60947-2
Catégorie D'Emploi	Catégorie A conforme à EN 60947-2 Catégorie A conforme à IEC 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui conforme à IEC 60947-2 Oui conforme à EN 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V c.c.
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service En Court-Circuit	15 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 110 V c.c. 15 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 110 V c.c. 4,5 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 250 V c.c. 4,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 250 V c.c. 7,5 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 220 V c.c. 7,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 220 V c.c.
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V c.c. conforme à IEC 60947-2 500 V c.c. conforme à EN 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV conforme à EN 60947-2 6 kV conforme à IEC 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Touche à bascule
Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Haut ou bas: standard
Pas De 9 Mm	2
Poids Du Produit	0,128 kg
Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	3000 cycle L/R = 2 ms
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Description Des Verrouillages Optionnels	En position O
Couple De Serrage	Circuit de puissance: 2,5 N.m haut ou bas
Protection Fuite À La Terre	Sans

Environnement

Normes	EN 60947-2 IEC 60947-2
Niveau De Pollution	3 conforme à EN 60947-2 3 conforme à IEC 60947-2
Catégorie De Surtension	IV
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-2
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	116,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Métaux Lourds Toxiques

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises