

Fiche produit

Spécifications



INT HOR 24 HRS AVEC RESERVE DE MARCHE

CCT15365

Principales

Gamme De Produits	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 IH
Nom Abrégé D'Appareil	IH
Type De Produit Ou De Composant	Minuterie mécanique
Nombre De Canaux	1
Fonction Disponible	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Application De L'Appareil	Bâtiment
Type De Charge	Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1100 W Lampe fluocompacte 230 V CA 600 VA Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x électronique 40 W 12 µF Lampe fluorescente compacteélectronique 25 W Lampe LED < 2 W 20 W Lampe LED > 2 W 180 W
Cycle De Progammmation	24 h
Nombre Maximal De Commutations	48 ON - 48 OFF
Durée Minimale De L'Intervalle	15 min
Type De Réglage	Inverseur temporel manuel
Précision De Mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Consommation D'Énergie	0,5 W
Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	110...230 V c.a. à 50...60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Durée De Vie De La Pile	6 yr
Temps De Sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 h 230 V c.a. 75h d'économie de temps et de programme 110 V c.a.
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	6
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Bornes sans vis
Capacité De Serrage Des Bornes	2 x 0,5...2,5 mm²
Largeur	54 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	0,198 kg
Normes	EN 60730-1

Environnement

Température De Fonctionnement	-20...55 °C
Niveau De Pollution	2
Degré De Protection Ip	IP20 conforme à EN 60529

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm
Poids De L'Emballage 1	152,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	36
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,943 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie