


Fiche produit

Spécifications



Déclencheur magnéto thermique TM50D 4p4d pour Compact NSX100-250F/N/H/S/L

LV429053

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 oct. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Compact
Gamme De Produits	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 DC
Type De Produit Ou De Composant	Unité de déclenchement
Nom Du Déclencheur	TM-D
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Compatibilité De Gamme	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX100 DC
Application De L'Appareil	Distribution
Nombre De Pôles	4P
Pôles Protégés	4t
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Fonctions De Protection Du Déclencheur	LI
Type De Protection	L : for protecion surcharge (thermique) I : for protection (magnétique) court-circuit
Courant Nominal De Déclenchement	50 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V c.a. 50/60 Hz 750 V c.c.
Type De Réseau	C.a. C.c.
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Réglable
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7 à 1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixe
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s à 1,5 x In 15 s à 6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Fixe
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	500 A
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Protection Fuite À La Terre	Sans
Neutral Protection Settings	1 x Ir (4t)

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certifications Du Produit	Marine EAC CCC
Température De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-50...85 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,0 cm
Poids De L'Emballage 1	534,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	23
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	12,661 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie