

Fiche produit

Spécifications



bobine LX1-D - 24 V CA 50Hz

LX1D6B5

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 29 déc. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou De Composant	Bobine de contacteur
Nom Abrégé D'Appareil	LX1D6
Type De Circuit De Contrôle	CA à 50 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	24 V c.a. 50 Hz
Résistance Moyenne	1,4 Ohm à 20 °C
Inductance De Circuit Fermé	0,09 H
Compatibilité Produit	LC1D40 LC1D50 LC1D65...D95
Durée De Vie Mécanique	4 Millions de manœuvres
Taux De Fonctionnement Maximal	3600 cyc/h à <60 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module suppresseur intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	6...10 W à 50/60 Hz

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...60 °C
Poids Du Produit	0,28 kg

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	320,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	16
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,406 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises