

Fiche produit

Spécifications



démarreur en coffret - TeSys LE1-D - 9 A - bobine 110 V CA

LE1D09F7

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys LE
Nom Abrégé D'Appareil	LE1D
Type De Produit Ou De Composant	Démarreur DOL intégré
Application De L'Appareil	Standard
Catégorie D'Emploi	AC-3
Composition De L' Appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur
Type De Commande	Bouton-poussoir marche vert I Bouton-poussoir arrêt/réinitialisation rouge O

Complémentaires

Puissance Moteur Kw	4 kW à 380/400 V c.a. 50/60 Hz 4 kW à 415 V c.a. 50/60 Hz 4 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz 2,2 kW à 220/230 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW à 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Courant Thermique Conventionnel À L'Air Libre	9 A
[Uc] Tension Du Circuit De Commande	110 V c.a. 50/60 Hz
Nombre D'Entrée De Câble	2 entrée de câble : ISO20 haut 2 entrée de câble : ISO20 partie inférieure ouverte
Largeur	88 mm
Hauteur	166 mm
Profondeur	128,5 mm
Poids Du Produit	0,92 kg

Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré De Protection Ip	IP65 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK07 conforming to IEC 60529
Normes	IEC 60947-4-1
Température De Fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique D'Environnement	Standard
Certifications Du Produit	UKCA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,500 cm
Poids De L'Emballage 1	886,000 g
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,000 cm
Poids De L'Emballage 2	39,250 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)