

Fiche produit

Spécifications



Unica - interrupteur - unipolaire - 10 AX 250 V CA - 2 m - blanc

MGU3.201.18

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 avr. 2024

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Unica
Nom De La Finition	Unica (esthétique standard)
Type De Produit Ou De Composant	Commutateur
Présentation Du Produit	Mécanisme
Type De Technologie	Électromécanique
Type D'Interrupteur	Unipolaire 1 voie
Nombre De Touches	1
Application De L'Appareil	Commande de l'éclairage
Équipement Fournit	Connexion alimentation interne
Nuance De La Couleur	Blanc

Complémentaires

Courant Assigné D'Emploi	10 AX
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V
Type De Réseau	C.a.
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Résistance D'Isolément	> 5 MΩ à 500 V
Tenue Diélectrique	2000 V
Capacité Coupe-Charge Minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance D'Ouverture	> 3 mm
Commande	Enjolveur
Nombre De Modules	2 modules
Mode De Raccordement	Bornes sans vis
Section De Câble	0...2,5 mm² rigide câble 0...2,5 mm² souple câble
Matière	ASA + PC: couvercle de mécanisme
Mode De Fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	34 mm
Profondeur D'Encastrement	22 mm
Poids Du Produit	0,0204 kg
Température De Fonctionnement	25...35 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	0...50 °C
Normes	Directive CEM EN 60669-1 Directive BT
Certifications Du Produit	14.10.01/5433

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Degré De Protection Ik	IK01
Caractéristique D'Environnement	Liquide de nettoyage pour hublot Résistant aux UV Huile Pétrole Décolorant Alcool Acétone Savon liquide

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,500 cm
Poids De L'Emballage 1	24,300 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	33,500 cm
Poids De L'Emballage 2	306,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,220 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises