

Fiche produit

Spécifications



mini boîtier en saillie Pragma - 1 x 18 modules - porte translucide



MIP11118

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 MP
Type De Produit Ou De Composant	Coffret
Type De Coffret	Boîtier modulaire
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	18
Nombre De Rangées Horizontales	1
Type De Porte	Pleine
Largeur	Extérieur: 376 mm
Hauteur	Extérieur: 228 mm
Profondeur	Extérieur: 103 mm

Complémentaires

Installation Du Coffret	Surface
Pas De 9 Mm	36
Nombre Total De Modules De 18 Mm	18
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Rail	Rail asymétrique 35 mm
Description Châssis	Sans platine de montage
Entrée De Câble	1 collerette de gaine électrique 1 collerette nue
Fonction Bornier	Terre
Nombre De Borniers	1 terre (vissé) avec 16 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	2 x 16 mm ² pour terre 6 x 6 mm ² pour terre 8 x 10 mm ² pour terre
Matière Du Coffret	Partie arrière: techno plastique Porte: techno plastique Face avant: techno plastique
Profondeur Interne	80 mm
Couleur	Porte: blanc (RAL 9003) Face avant: blanc (RAL 9003)

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 61439-1 IEC 61439-3 CEI 60670-1 IEC 60670-24
Labels Qualité	IMQ
Tenue Au Feu	Partie arrière: 750 °C Porte: 650 °C Face avant: 750 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Degré De Protection Ik	IK07
Température De Fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	37,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,8 cm
Poids De L'Emballage 1	970,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	52,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,85 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	80
Hauteur De L'Emballage 3	120,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	89,6 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

[Profil de circularité](#)