

Fiche produit

Spécifications



unité de refroidissement ClimaSys
standard sur côté du boîtier -
640W à 230 V

NSYCU600

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 4 janv. 2024

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Aperçu

Lead Time Généralement expédié sous 4 semaines

Principales

Gamme	Climasys
Nom Du Produit	CU
Type De Produit Ou De Composant	Appareil de refroidissement
Type De Montage	Côté
Installation	Intérieur côté
Destination Du Produit	Pour le coffret
Mode D'Installation	Par vis
Tension D'Alimentation	230 V c.a. à 50/60 Hz, monophasé
Puissance Nominale	640 W
Puissance De Refroidissement	640 W 50/60 Hz L35-L35 470 W 50/60 Hz L35-L50

Complémentaires

Hauteur	606 mm
Largeur	316 mm
Profondeur	212 mm
[In] Courant Assigné D'Emploi	2,1 A
Courant À L'Appel	8,1 A
Puissance De Consommation En W	400 W à 50/60 Hz, L35-L35 470 W à 50/60 Hz, L35-L50
Rapport De Rendement Énergétique	1,6
Type De Commande	Contrôleur électronique
Plage De Réglage De La Température	20...55 °C à 50 Hz 20...50 °C à 60 Hz
Température De Fonctionnement	À l'intérieur du boîtier: 20...46 °C Maximum: 55 °C À l'extérieur du boîtier: 20...55 °C à 50 Hz À l'extérieur du boîtier: 20...50 °C à 60 Hz
Niveau De Bruit	65 dB conforme à EN/ISO 3746
Pression	25 bar

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Débit	Circuit interne: 330 m3/h à 50/60 Hz Circuit externe: 570 m3/h à 50/60 Hz
Poids Du Produit	21 kg
Type De Gaz De Refroidissement	R134a (0,23 kg)
Type De Filtre	Filtre de circuit externe optionnel
Type De Protection	Protection thermique: T 6 A Protection (magnétique) court-circuit:
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Certifications Du Produit	CE
Directives	2006/95/EC - directive faible tension 2006/42/EC - machinerie 2004/108/EC - compatibilité électromagnétique
Normes	EN 60335-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-2-40
Degré De Protection Ip	IP54 conforme à IEC 60529 (sur le circuit interne) IP34 conforme à IEC 60529 (sur le circuit externe)

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	21,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	31,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	60,6 cm
Poids De L'Emballage 1	21,0 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	84,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	167,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie