

Fiche produit

Spécifications



bobine LX1-D - 115 V CA 50/60Hz

LX1D8FE7

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou De Composant	Bobine de contacteur
Nom Abrégé D'Appareil	LX1D8
Type De Circuit De Contrôle	CA à 50/60 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	115 V c.a. 50/60 Hz
Résistance Moyenne	4377 Ohm à 20 °C
Inductance De Circuit Fermé	109,69 H
Compatibilité Produit	LC1D150 LC1D115
Durée De Vie Mécanique	8 Millions de manœuvres
Taux De Fonctionnement Maximal	1200 cyc/h à <60 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module supprimeur intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Opérationnel: 0,8...1,15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	280...350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 280...350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	2...18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 2...18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	3...4,5 W à 50/60 Hz

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,0 cm
Poids De L'Emballage 1	280,0 g

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises