

Fiche produit

Spécifications



Bornier différentiel mini Linergy -2,5 mm² un niveau 1x1 à ressort - vert -jaune

NSYTRR22MPE

! La production de ce produit a été arrêtée le: 14 nov. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou De Composant	Bornier mini
Nom Abrégé D'Appareil	TRR
Type De Bornier	Terre de protection
Niveau Bornier	1
Mode D'Installation	Enclipsable
Section Transversale Nominale	2,5 mm ²
Longueur	32 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité Du Lot	Jeu de 50

Complémentaires

Largeur	5,2 mm
Hauteur	30 mm
Mode De Raccordement	1 bornier à ressort: montant 1 bornier à ressort: en aval
Nombre De Connexions	2
Position Du Raccordement	Toit
Nombre D'Entrée Mesure	0
Section De Câble	0,08...4 mm ² , rigide 0,2...2,5 mm ² , souple avec embout de câble 0,08...2,5 mm ² , souple sans
Longueur De Dénudage Des Fils	8 mm
Type D'Outil	Raccordement: tournevis plat Déconnexion: tournevis plat
Matière	Polyamide 6/6: boîtier d'isolation
Perte Diélectrique	0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250 0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
Constante Diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conforme à IEC 60093 10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance De Surface	1000 GΩ conforme à IEC 60093 1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
Résistance De Fuite	500 CTI (> 400 kB) conforme à IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme à VDE 0303-T30
Tenue À La Flamme	V0, épaisseur 0,8 mm conforme à UL 94
Poids Du Produit	5,1 g
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilité Produit	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications Du Produit	ATEX CSA EAC IEC-Ex cURus
Tenue Diélectrique	1000 V conforme à IEC 60243-1
Température De Fonctionnement	-40...130 °C conforme à IEC 60216-1 -40...130 °C conforme à VDE 0304-T21

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,02 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,05 cm
Longueur De L'Emballage 1	3,3 cm
Poids De L'Emballage 1	5 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	5 cm
Largeur De L'Emballage 2	7 cm
Longueur De L'Emballage 2	27 cm
Poids De L'Emballage 2	306 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises